



Características

Kit Estuche comparador - analizador dureza cálcica del agua. Este kit le permitirá de una forma muy sencilla realizar los controles de niveles de cal en el agua que le ayudaran a la programación de su descalcificador.

Instrucciones de uso y determinación de la dureza

1º - Lavar el frasco con la misma agua a analizar y llenarlo hasta la señal del envase -10ml-

2º - Añadir 4 gotas de reactivo A, cerrar el frasco y agitar

3º - Si el agua toma coloración azul, la dureza es de 0ºF

Si el agua toma coloración roja, es necesario añadir gota a gota y agitando a intervalos la cantidad necesaria de reactivo B, hasta que el color vire a azul

4º - Cada gota de reactivo B añadida para conseguir el viraje de color equivaldrá a 1ºF.

** Para aguas de dureza superior a 50ºF es aconsejable trabajar con solo 5ml de muestra. En este caso para obtener el valor de dureza en ºF multiplicar el número de gotas por dos.



C/Río Záncara, 4
16400 Tarancón (Cuenca)
Centralita: 969 321 848
Fax: 969 320 066
info@salesdelcentro.es
www.salesdelcentro.es